

カップリングプラグ NPHS-S6-M-G38

製品番号: 8059259

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	7.85 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	12.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	27 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠