


カップリングプラグ NPHS-S6-M-G14F

部品番号: 8059262

FESTO



データシート

特長	値
オリフィス径	7.85 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	28 g
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
材質	RoHS対応