


カップラ-ソケット NPHS-D6-M-G38

部品番号: 8059276

FESTO



データシート

特長	値
オリフィス径	10 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 20 bar
標準流量	2,050 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
締め付けトルク	15 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	179 g
エア接続ポート 1	G3/8 (雄ネジ)
材質	RoHS対応