

プラスチックチューブ

PFAN-3X0,5-NT

部品番号: 8061167

FESTO



データシート

特長	値
外径	3 mm
流量を損なわない曲げ半径	30 mm
内径	2.3 mm
最小曲半径	10 mm
アプリケーションノート	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) Water vapour
材料の耐火テスト	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	補足の材質情報を参照 適用宣言参照
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
周囲温度	-20 ... 150 °C
長さXm時の質量	0.0075 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径3mm 内径2mm/バブニップル用
色	中間
シヨア硬度	D 60 +5
材質	RoHS対応
Material tubing	PFA