

プラスチックチューブ PTFEN-10X1,5-NT

部品番号: 8061174

FESTO



データシート

特長	値
外径	10 mm
流量を損なわない曲げ半径	100 mm
内径	7 mm
最小曲半径	70 mm
アプリケーションノート	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
材料の耐火テスト	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 150 °C
長さXm時の質量	0.086 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径10mm For barbed connector outside diameter 10 mm with union nut
色	中間
シヨア硬度	D 55 +/-5
材質	RoHS対応
Material tubing	PTFE