

rack and pinion axis

EHMH-80-RP- -

部品番号: 8068233

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	250 ... 2,500 mm
サイズ	80
幅	411 mm
高さ	245 mm
長さ	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
取付方向	垂直
ギアユニットタイプ	Right-angle servo gear unit
構造	電動アクチュエータ With gear rack
ガイド	Recirculating roller bearing guide
減速比	5:1
使用圧力	6 bar
保管温度	-10 ... 40 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	10 ... 40 °C
最大効率	96 %
材質	RoHS対応