

真空フィルタ

OAFF-G3-5

部品番号: 8068944

FESTO



データシート

特長	値
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
容器サイズ	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	1 g
取付方法	スリップオン かみ合わせ
材質	RoHS対応
Material filter	メッシュ PA
Material housing	POM
Ejector pulse suitability	0.7 MPa
エジェクタパルスの整合性	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101.5 psi