

異径ニップル NPFC-R-G34-G38-MF

製品番号: 8069235

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|--------------------------------|
| 材質: ねじ継手 | 真鍮, ニッケルめっき |
| 発注単位 | 10 |
| 作動電圧 | -0.95 bar...50 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 °C...150 °C |
| 製品質量 | 64 g |
| エア接続ポート 1 | G3/4 |
| 空気圧接続 2 | G3/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |