


真空パッド OGVM-30-A-HN-G14F

部品番号: 8073843
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サクシヨンカップ高さ補正器	9 mm
最小ワークピース半径	25 mm
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	30 mm
真空容量	5.5 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	丸型、ベロ1.5段
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
使用圧力	-0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	10 ... 120 °C
公称作動圧力の保持力	37 N
使用圧力時の横荷重	38 N
質量	15 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	雌ネジ1/4
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	HNBR