

# 真空パッド OGVM-16X55-SV-N-G14F

製品番号: 8073852

FESTO



## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	3 mm
最小ワーク半径	10 mm
呼び径	3 mm
サクシヨンカップサイズ	16x55mm
サクシヨンカップ容量	2 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	楕円形の平面
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-60 kPa -0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	36 N
定格作動圧力における垂直せん断力	40 N
製品質量	29 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	雌ねじ G1/4
色	黒
シヨア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR