



セレクトバルブ VHEF-E-B53C-G18

部品番号: 8080976

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|----------------------------------|
| バルブ機能 | 3位置5方弁クローズドセンタ |
| 操作方法 | 手動操作 |
| 幅 | 20 mm |
| 標準流量 | 700 l/min |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| オリフィス径 | 5.2 mm |
| 排気機能 | 調整可 |
| アプリケーションノート | 手動のみ |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 手動操作 | ロック式 |
| 制御方法 | 直動 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| Overlap | Positive overlap |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 駆動トルク | 0.4 Nm |
| Unlocking torque | 0.4 Nm |
| アクチュエータにかかる最大力 | 200 N |
| アクチュエータにかかる最大横力 | 200 N |
| 質量 | 235 g |
| 取付方法 | フロントパネル取付形 取付穴 オプション |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| エア接続ポート 2 | G1/8 |
| エア接続ポート 3 | G1/8 |
| エア接続ポート 4 | G1/8 |
| エア接続ポート 5 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | 強化PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material lever | 強化PA |