

圧力レギュレータ VRPA-LM-R18-Q8

製品番号: 8086011

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--|
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付 |
| エア接続ポート 1 | R1/8 |
| 空気圧接続 2 | QS-8 |
| 取付方法 | ねじ込み式 |
| 標準公称流量 | 110 l/min |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 取付位置 | 任意 |
| 操作方法 | 手動 |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング |
| 調整部品 | 止金具付回転ノブ |
| 回転可能性 | 360度/継続的な回転は不可 |
| 圧カインジケータ | 圧力計付 |
| 制御圧力範囲 | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1 準拠, クラス4 |
| 製品質量 | 31 g |
| ねじ付トラニオン材質 | 真鍮ニッケルめっき |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 ねじシール | PTFE |
| 静的シール材質 | NBR |