

Pressure regulator VRPA-LM-R14-Q8

部品番号: 8086013

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|-------------------------------|
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向 |
| エア接続ポート 1 | R1/4 |
| エア接続ポート 2 | QS-8 |
| 取付方法 | ネジ穴付き |
| 標準流量 | 130 l/min |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 取付方向 | 任意 |
| 操作方法 | 手動操作 |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 調整部品 | ロック機能付調整ノブ |
| 回転能力 | 360°, 連続運転不可 |
| 圧力計 | 圧力計付 |
| 調整圧力範囲 (Mpa) | 0.1 ... 0.8 MPa |
| 制御圧力範囲 | 1 ... 8 bar |
| 調整圧力範囲 (psi) | 14.5 ... 116 psi |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルームクラス | ISO class 4 |
| 質量 | 49 g |
| Material of threaded plug | 真鍮ニッケルメッキ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material static seals | NBR |