

カップリング EAMD-32-32-14-16X20-U

製品番号: 8086051

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|------------------------|
| 保持部径 1 | 14 mm |
| ホルダー直径 2 | 16 mm |
| サイズ | 32 |
| 呼び長さ | 32 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 8000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 周囲温度 | -25 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 14.5 kgmm ² |
| 伝達トルク | 16 Nm |
| 製品質量 | 124 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |