

ストッパシリンダ DFST-50-30-L-Y4-A-S-G2

製品番号: 8090410

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|--|
| ストローク | 30 mm |
| ピストン径 | 50mm |
| クッション | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 ショックアブソーバ 調整可能 前 |
| 取付位置 | 垂直 |
| 機能 | 複動式 プル |
| 構造 | トグルレバー付ピストンヘッド |
| 位置検出 | 近接センサ用 |
| トグルレバーの位置クエリ | 反射式センサ用 |
| 回転防止/ガイド | ガイドロッド |
| 作動電圧 | 2 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:..] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 周囲温度 | 5 °C...60 °C |
| クッション長さ | 15 mm |
| 延長ピストンロッドに許容される衝撃力 | 3000 N |
| 製品質量 | 1900 g |
| 取付方法 | 取付穴付 |
| 空気圧接続 | G1/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質: カバー | アルミダイキャスト |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |
| ローラー材質 | 鋼 |