

モータ折り返しキット EAMM-U-65-T42-60R-87

製品番号: 8093364

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	65
中心間距離	87 mm
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	3000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...50 -C
負荷慣性モーメント	41.2 kgmm ²
アイドルリング駆動トルク	0.22 Nm
伝達トルク	3 Nm
製品質量	602 g
インタフェースコード アクチュエータ	T42
インタフェースコード モータイン	60R
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠