

モータ折り返しキット EAMM-U-45-V25-42AB-63

製品番号: 8095562

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	45
中心間距離	63 mm
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	3600 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...50 -C
負荷慣性モーメント	4.35 kgmm ²
アイドルリング駆動トルク	0.05 Nm
伝達トルク	0.5 Nm
製品質量	247 g
インタフェースコード アクチュエータ	V25
インタフェースコード モータイン	42AB
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠