

フィルタレギュレータ MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-A8-B

部品番号: 8098260

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 直動ピストン式レギュレータ
最高ドレン貯留量	16.5 ml
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	G1/8追加
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.3 ... 7 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.05 MPa
最大ヒステリシス	0.5 bar
Max. pressure hysteresis	7.25 psi
標準流量	1,500 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 7
保管温度	-5 ... 50 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	204 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	ステンレス 亜鉛めっき鋼
Material filter	PE
Material housing	強化PA
Material bowl	PC
Material valve stem	POM