

# フィルタレギュレータ MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B

製品番号: 8098266

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式 手動タッチ
構造	圧力計付フィルタレギュレータ 直動式ピストンレギュレータ
最大ドレン量	16.5 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
表示可能なユニット	MPa
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動電圧	2 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.3 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.05 MPa
最大圧カヒステリシス	0.5 bar
最高圧カヒステリシス	7.25 000032
標準公称流量	1500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス7
保管温度	-5 °C...50 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	5 °C...50 °C
周囲温度	5 °C...50 °C
製品質量	216 g

特徴	値
取付方法	オプション： フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質 スプリング	ステンレス スチール, 亜鉛メッキ
材質：フィルタ	PE
材質ハウジング	強化 PA
ポウル材質	PC
材質バルブタペット	POM