

# dosing needle set VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

部品番号: 8104293

FESTO



## データシート

特長	値
容器サイズ	10
Dosing needle outside diameter	1.6 mm
Length of dosing needle	60 mm
Nominal width of dosing needle	1.2 mm
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
液体を接続	Terminal connection
流体	流体媒体 ガス状媒体
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media 最大粉塵サイズ : 5µm
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
使用圧力	0 ... 4 bar
標準流量	18.15 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Kv値	0.034 m3/h
Information on flow rate Kv	For water as medium
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
取付方向	任意
質量	4.2 g
材質	RoHS対応
Material of dosing needle	ステンレス
Material number of dosing needle	1.4404
流体接触部の材質	ステンレス