

# dosing needle set

## VAVN-N-A1.6-03-60-F-V-V1-P10

部品番号: 8104298

FESTO



### データシート

| 特長  | 値  |
|---|--|
| 容器サイズ                                     | 10   |
| Dosing needle outside diameter            | 1.6 mm   |
| Length of dosing needle                   | 60 mm  |
| Nominal width of dosing needle            | 0.3 mm   |
| Dosing needle version                     | With chamfer<br>With tapering  |
| 耐酸性クラス : CRC                              | 3 - 腐食ストレス高  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364 zone III   |
| 食品安全                                      | 補足の材質情報を参照   |
| 液体を接続                                     | Terminal connection  |
| 流体  | 流体媒体<br>ガス状媒体  |
| Note on the medium                        | Observe resistance of materials that come into contact with media<br>最大粉塵サイズ : 5µm |
| Operating pressure MPa                    | 0 ... 0.4 MPa  |
| 使用圧力                                      | 0 ... 4 bar  |
| 標準流量                                      | 1.31 l/min   |
| Information on standard nominal flow rate | In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)                           |
| Kv値                                       | 0.003 m3/h   |
| Information on flow rate Kv               | For water as medium  |
| 流体温度                                      | 5 ... 60 °C  |
| 周囲温度                                      | 5 ... 60 °C  |
| 保管温度                                      | -20 ... 70 °C  |
| 取付方向                                      | 任意   |
| 質量  | 8.1 g  |
| 材質  | RoHS対応   |
| Material of dosing needle                 | ステンレス  |
| Material number of dosing needle          | 1.4404   |
| 流体接触部の材質                                  | ステンレス  |