


コントロールプレート DADG-FM-F9-VDE2

部品番号: 8104802

FESTO



データシート

特長	値
規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
使用圧力	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	周囲温度/流体温度以下での露点10°C 給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-20 ... 80 °C
質量	1,340 g
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	EPDM NBR
Material threaded pin	ステンレス
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	ステンレス