


軸キット EAMM-A-D32-40R

部品番号: 8105826

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|----------------|
| 取付方向 | 任意 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 変換トルク | 6.5 Nm |
| 質量 | 309 g |
| インタフェースコード, アクチュエータ | D32 |
| インタフェースコード, モータ | 40R |
| 材質 | RoHS対応 |