

パラレルモジュール EAMM-U-60-S48-60AA-91

部品番号: 8105898

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	60
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	26.7 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.07 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	1,150 g
インタフェースコード, アクチュエータ	S48
インタフェースコード, モータ	60AA
材質	RoHS対応