


軸キット EAMM-A-D32-60R

部品番号: 8105918

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
変換トルク	6.5 Nm
質量	386 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D32
インタフェースコード, モータ	60R
材質	RoHS対応