


パラレルモジュール EAMM-U-86-D50-80PB-102

部品番号: 8107089

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	86
取付方向	任意
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	175 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.25 Nm
変換トルク	9.5 Nm
質量	2,500 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D50
インタフェースコード, モータ	80PB 80R
材質	RoHS対応