

ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

製品番号: 8109390

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	48V DC : 12.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb(GB) EPL Gb(IEC-EX)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(IEC-EX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(IEC-EX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
証明書発行機関	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex eb mb IIC T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T120°C Db
防爆周囲温度	T4, T120°C : -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠