

ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

部品番号: 8109394

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
内部ヒューズ	ヒューズ保護
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	24V AC:50/60Hz, 消費電力12VA 24V DC : 12W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex eb mb IIC T4 Gb
粉塵防爆	Ex tb IIIC T120°C Db
防爆発火等級	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP66
質量	580 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応