


アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM

製品番号: 8111593

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストンアクチュエータ式ポペットバルブ
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
バルブ機能	2/2
流れ方向	反転負荷
流体圧力	0 MPa...2.3 MPa 0 bar...23 bar
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.5 MPa...0.7 MPa 72.5 000032...101.5 000032
作動電圧	5 bar...7 bar
流体	蒸気 鉱油ベースの油圧作動油 不活性ガス 鉱油 水 ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm 中性の液体
フロー方向	液状メディアの場合はバルブシートの下
流体の制御	オン/オフモード
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm ² /s
流体温度	-10 -C...180 -C
周囲温度	0 -C...60 -C
流量 Kv	17.2 m ³ /h
屋外での使用	IEC 60654-1準拠の耐候性使用環境クラスC1
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
バルブ本体の素材	真鍮
バルブ本体の素材番号	CW724R
材質 シール	FPM
材質 ボールねじシール	PTFE
材質 シートシール	PTFE
製品質量	2677 g
駆動部サイズ	75 mm
ストローク	20 mm
制御機能	スプリングの力による閉状態, NC
位置検出	メカニカルディスプレイ付
材質：駆動ハウジング	強化 PA
保管温度	-10 -C...60 -C
保護等級	IP65 IP67
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質：カバー	強化 PA