

# 電子モジュール

## VMPA-MPM-EMM-P5

部品番号: 8111881

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ位置	1
最大バルブコイル数	1
誤極性保護	あり
作動電圧 DC 負荷電圧	21.6 ... 26.4 V
コイルごとの始動電流	60 mA up to 30 ms
省エネ回路用の標準電流	22 mA after 30 ms
絶縁：チャンネル-内部バス	なし
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	20 g
配線	Dサブプラグ
Material housing	POM
材質	RoHS対応