

ワンタッチコネクタ NPQE-D-M3-Q3-P10

部品番号: 8112906

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	1 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
クリーンルームクラス	ISO class 4
周囲温度	-5 ... 60 °C
締め付けトルク	0.3 Nm
締め付けトルク公差	± 5 %
質量	1.09 g
取付方法	External hexagon A/F 5.5
エア接続ポート 1	M3 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径3mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material o-ring	NBR
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel