

# ワンタッチコネクタ NPQE-D-R38-Q12-P5

部品番号: 8112926

FESTO



## データシート

| 特長  | 値   |
|---|---|
| サイズ   | 標準  |
| オリフィス径  | 8 mm                                      |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | コーティング                                    |
| 取付方向  | 任意  |
| デザイン  | ストレート形                                    |
| 容器サイズ   | 5   |
| 構造  | 押し引きの原理                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa                        |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 8 bar                           |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi                       |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア             |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                                    |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                        |
| クリーンルームクラス                                      | ISO class 4                               |
| 周囲温度  | -5 ... 60 °C                              |
| 質量  | 32.45 g                                   |
| 取付方法  | External hex A/F 21<br>Internal hex A/F 8 |
| エア接続ポート 1                                       | R3/8 (雄ネジ)                                |
| エア接続ポート 2                                       | 外径12mmのチューブ用                              |
| リリースリングの色                                       | 青   |
| 材質  | RoHS対応                                    |
| Material housing                                | 真鍮ニッケルメッキ                                 |
| Material of threaded seal                       | PTFE                                      |
| Material release ring                           | POM                                       |
| Material of tubing seal                         | NBR                                       |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                           |