

ワンタッチエルボ NPQE-L-M5-Q4-P10

部品番号: 8112938

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| サイズ | MINI |
| オリフィス径 | 2.3 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | L-shape |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| クリーンルームクラス | ISO class 4 |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| 締め付けトルク | 0.8 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 5 % |
| 質量 | 3.55 g |
| 取付方法 | External hexagon A/F 8 |
| エア接続ポート 1 | M5 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径4mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material o-ring | NBR |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |