

ユニオンストレート NPQE-D-Q12-Q8-P10

製品番号: 8113114

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 7.1 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | ストレート形 |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1 準拠, クラス4 |
| 周囲温度 | -5 -C...60 -C |
| 製品質量 | 11.98 g |
| エア接続ポート 1 | チューブ 外径12mm用 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径8mm用 |
| 色 リリースリング | 青 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質ハウジング | PBT |
| リリースリング材質 | POM |
| チューブシール材質 | NBR |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |