


Yコネクタ
NPQE-Y-Q16-Q12-P5
部品番号: 8113169

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 12.3 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | Y-shape |
| 容器サイズ | 5 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| クリーンルームクラス | ISO class 4 |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| 質量 | 30.59 g |
| エア接続ポート 1 | 外径16mmのチューブ用 |
| エア接続ポート 2 | 外径12mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |