

# キャップ NPQE-P-Q8-P10

製品番号: 8113174

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値  |
|---------------|--|
| サイズ           | 標準   |
| 取付位置          | 任意   |
| 形状            | ブランキングプラグ  |
| 発注単位          | 10   |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気  |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可  |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性  |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III  |
| クリーンルーム等級     | ISO 14644-1 準拠, クラス4   |
| 周囲温度          | -5 -C...60 -C  |
| 製品質量          | 3.71 g   |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径8mm用  |
| 色 リリースリング     | 青  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠  |
| 材質ハウジング       | PBT  |
| リリースリング材質     | POM  |
| チューブシール材質     | NBR  |
| チューブ止め具材質     | ステンレス  |