

# ブランキングプラグ NPQE-P-S8-P10

製品番号: 8113206

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ブランキングプラグ
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1準拠の評価は意味がない
周囲温度	-5 -C...60 -C
製品質量	1.3 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ $\Phi$ 8mm
色 リリースリング	青
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM