

# 安全クリップ NPAP-QE-S-Q6-P10

製品番号: 8113229

FESTO



## データシート

特徴	値
発注単位	10
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
周囲温度	-5 -C...60 -C
製品質量	0.07 g
空気圧接続	チューブ 外径6mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠