

# 安全クリップ NPAP-QE-S-Q16-P10

部品番号: 8113233

FESTO



## データシート

| 特長  | 値  |
|---|--|
| 容器サイズ   | 10   |
| 取付方向  | 任意   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa   |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 8 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi  |
| 耐酸性クラス : CRC                                    | 1 - 腐食ストレス低  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| クリーンルームクラス                                      | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 周囲温度  | -5 ... 60 °C   |
| 質量  | 0.39 g   |
| 接続ポート径  | 外径16mmのチューブ用   |
| 材質  | RoHS対応   |