

配線ユニット VAVE-K1-7-5YL1-LR

製品番号: 8115100

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	7
ケーブル特性	ベーシック
極性保護	作動電圧用
追加機能	保持電流低減
信号ステータス表示	LED
作動電圧範囲 DC	12 V...26 V
許容電圧変動	+/- 10 %
定格動作電圧 DC	24 V
汚染度	2
過電圧カテゴリ	II
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...50 -C
保管温度	-20 -C...70 -C
取付位置	任意
曲げ半径, 固定ケーブル配線	11 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	16.5 mm
製品質量	3.3 g
電気接続	2ピン ツインケーブル オープンエンド
ケーブル構造	2x0.08mm ²
ケーブル径	1.1 mm
ケーブル長	0.5 m
保護アース端子	なし
取付方法	延期可能 はめ込み式
ハウジングのカラー	黒

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA PC
絶縁カバー材質	PVC