

ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-3U-NM4ME

製品番号: 8118173

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	230V AC : 50/60Hz, 出力 12.0VA 230V DC : 12.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(BR) EPL Gb(BR)
防爆	ゾーン1(BR) ゾーン 21(BR)
証明書発行機関	INMETRO DNV 19.0135X
防爆保護タイプガス	Ex eb mb IIC T4 Gb
防爆保護タイプダスト	Ex tb IIIC T120°C Db
防爆周囲温度	T4, T120°C : -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠