

ソレノイドコイル VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

部品番号: 8118182

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	24 V DC: 3.5 W AC 24 V: 50/60 Hz、出力 3.5 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
認証発行部	INMETRO DNV 19.0135X
ガス防爆	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
粉塵防爆	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
防爆発火等級	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP66
質量	580 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応