

ソレノイドコイル

VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

部品番号: 8118261

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|--------------------------------|
| 操作方法 | 電気 |
| 取付方向 | 任意 |
| 切換位置表示 | なし |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性 | 60V DC : 12W |
| 許容電圧変動 | -15 % / +10 % |
| EU外での防爆認証 | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| 認証発行部 | GYJ17.1237X |
| ガス防爆 | Ex e mb IIC T4 Gb |
| 粉塵防爆 | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| 防爆発火等級 | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保護仕様 | IP66 |
| 質量 | 580 g |
| 配線方式 | ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5 |
| 材質 | RoHS対応 |