

ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

製品番号: 8118321

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	DC60V : 12.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db (KR) EPL Gb(KR)
防爆	ゾーン1(KR) ゾーン21(KR)
証明書発行機関	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
防爆保護タイプガス	Ex e mb IIC T4
防爆保護タイプダスト	Ex tD A21 IP66 T120°C
防爆周囲温度	T4, T120°C : -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠