

ソレノイドコイル VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

製品番号: 8118327

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
保護 内部	ヒューズ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	24V DC : 1.8W 24V AC : 40/65Hz, 出力 1.8VA
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(BR) EPL Gb(BR)
防爆	ゾーン1(BR) ゾーン 21(BR)
証明書発行機関	INMETRO DNV 17.0042X
防爆保護タイプ ガス	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
防爆周囲温度	T4, T130°C : -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C : -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C : -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
製品質量	330 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠