

# ソレノイドコイル VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

製品番号: 8118328

FESTO



## データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	60V AC : 40/65Hz, 出力 1.8VA 60V DC : 1.8W
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(BR) EPL Gb(BR)
防爆	ゾーン1(BR) ゾーン 21(BR)
証明書発行機関	INMETRO DNV 17.0042X
防爆保護タイプガス	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
防爆保護タイプダスト	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
防爆周囲温度	T4, T130°C : -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C : -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C : -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
製品質量	330 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠