


ソレノイドコイル

VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

部品番号: 8118331

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
EU外での防爆認証	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
認証発行部	GYJ17.1235X
ガス防爆	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
粉塵防爆	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
防爆発火等級	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	330 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応