



データシート

特長	値
取り付け表面の必要平面度	0.1 mm/m
取付方向	水平
構造	3Dガントリシステム 電動・空気圧アクチュエータ
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 45 °C
メンテナンス間隔	2,500 km
材質	RoHS対応
Material adapter plate	アルミアルマイト処理
Material mounting bracket	ステンレス
Material energy chains	強化PA