


ハンドリングモジュール EHMY-LP-ELGC-60-TB-KF

部品番号: 8122320

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ピニオンの有効径	24.83 mm
実行ストローク	200 ... 1,200 mm
取り付け表面の必要平面度	0.1 mm/m
歯付ベルト伸長	0.124 %
歯付ベルトピッチ	3 mm
取付方向	水平
構造	電動アクチュエータ ベルト付
位置検出	近接スイッチ用
最高加速度	15 m/s ²
最高速度	1.5 m/s
繰返し精度	±0,1 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 45 °C
最高推力Fx	120 N
一定送り	78 mm/U
材質	RoHS対応