

アングルグリッパ DHWC-6-A

製品番号: 8125286

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
最大交換精度	0.2 mm
最大開角度	30 deg
繰返し精度: グリッパ	0.1 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
取付位置	任意
機能	複動式
グリッパ機能	ブラケット
グリッパ把持力	なし
構造	接続方向, 側面 強制された動作過程
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 000032...116 000032
作動電圧	2.5 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	3 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	4 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	7 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のトータル把持トルク	7.3 000028
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持トルク	5.4 000028
負荷慣性モーメント	0.009 000018
静的把持 Fzの最大力	18 N
静的把持 Mxの最大モーメント	0.3 Nm
グリッパジョーの最大トルク My, 静的	0.3 Nm
グリッパジョーの最大トルク Mz, 静的	0.3 Nm
製品質量	22 g

特徴	値
取付方法	オプション： 中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付
空気圧接続	M3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
カバーキャップ材質	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
グリップジョー材質	ステンレス